



WNA041

CUBYKO A/R ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Πολυπροπυλένιο (PP)
Μεταχείριση	Βερνίκι

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	μηχανισμό με επένδυση
------------------------	-----------------------

Διαστάσεις

Διαστάσεις	75 x 75 mm
------------	------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK08
---------------------	------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα IN	10 A
---------------------	------

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος
----------------	-----------------------------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό πλήκτρο
------------------------------	---------------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι