



WNA104

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Mat
Zijdemat

Materiaal Polycarbonaat (PC)
Polypropyleen (PP)

Afmetingen

Hoogte 75 mm

Breedte 75 mm

Diepte 22,80 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

Aansluiting

Type connector/stekker Draaivergrendeling

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktmontage

Montage/aansluitpositie Horizontaal

Connectiviteit

Type connector/stekker Steekaansluiting

Aansluitwijze Klik montage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Deksel, deur

Type deur Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

Capaciteit

Aantal modules 2

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK08

Beschermingsgraad IP IP55

Funcies

Met oriëntatieverlichting Nee

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Beveiliging	Zonder scheidingschot
-------------	-----------------------

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----
