



WNA104B

Prise 2P+T Cubyko avec porte-étiquette associable Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Matériau Polycarbonate (PC)
Polypropylène (PP)

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Verrou tournant

Installation, montage

Montage sur Encastré
En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de raccordement Fiche

Type de montage Clipsé

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK08

Classe de protection (IP) IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Pour obturation de prises de courant

Protection Sans protection

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui
