



WNA104B

**Prise 2P+T Cubyko avec porte-étiquette associable Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Matériau	Polycarbonate (PC) Polypropylène (PP)

**Dimensions**

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	22,80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

**Connectivité**

Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Clipsé

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Couvercle, porte**

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection

# Fiche technique du produit

## WNA104B

---

**Adapté à**

Hager cubyko

---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----