



WNA104B

**Prise 2P+T Cubyko avec porte-étiquette associable Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matières**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Matière	Polycarbonate (PC) Polypropylène (PP)

**Dimensions**

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	22,80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Raccordement**

Type de connection / prise	Verrou rotatif
----------------------------	----------------

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

**Connectivité**

Type de connection / prise	Fiche
Type de montage	Clipsé

**Equipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	Oui
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	No

**Plastron, porte**

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts	No
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	No
------------------------------	----

**Identification**

Avec inscription	No
------------------	----

**Textes**

Housse	Pour recouvrir les prises de courant
Protection	Sans protection

**Adapté à**

Hager cubyko

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui