



WNA104B

Prise 2P+T Cubyko avec porte-étiquette associable Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Matière Polycarbonate (PC)
Polypropylène (PP)

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Raccordement

Type de connection / prise Verrou rotatif

Installation, montage

Montage sur Montage encastré
En saillie

Position de montage/connexion Horizontale

Connectivité

Type de connection / prise Fiche

Type de montage Clipsé

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Plastron, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts No

Résistance aux chocs IK IK08

Indice de protection IP IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation No

Identification

Avec inscription No

Textes

Housse Pour recouvrir les prises de courant

Protection Sans protection

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui