



WNA104B

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Materiaal	Polycarbonaat (PC) Polypropyleen (PP)

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	22,80 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktmontage
---------------	------------------------------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Klik montage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Deksel, deur

Type deur	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-----------	--

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP55

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Voor afdekking van wandcontactdozen
Beveiliging	Zonder scheidingschot

Geschikt voor

Hager cubyko	
--------------	--

Productdatablad
WNA104B

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja