



WNA681

#### Technische karakteristieken

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

##### Materiaal

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Kleur                  | Grijs              |
| RAL-kleur              | 7011               |
| Afwerking oppervlakte  | Zijdemat           |
| Materiaal              | Polypropyleen (PP) |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt             |

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 75 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Diepte  | 40 mm |

##### Installatie, montage

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Montage/aansluitpositie | Verticaal |
|-------------------------|-----------|

##### Toebehoren

|               |     |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

##### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Slagvastheid IK      | IK08 |

##### Geschikt voor

|                        |  |
|------------------------|--|
| Hager cubyko<br>cubyko |  |
|------------------------|--|

##### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |