



WNC001

### cubyko Inter VV saillie gris IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage sur En saillie

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

##### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme complet avec plaque

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

##### Dimensions

Dimensions 75 x 75 mm

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK08

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Raccordement

Type de contacts 2 voies

##### Textes

Type de raccordement Avec borne enfichable

##### Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui