



WNC001

## ΕΥΒΥΚΟ Α/Ρ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΙΡ55 ΓΚΡΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης πλήρης μηχανισμός με πλακίδιο

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις 75 x 75 mm

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK08

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

#### Σύνδεση

Είδος επαφών 2-κατευθύνσεων

#### Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι