



WNA684

Technische karakteristieken

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

Materiaal

| | |
|------------------------|--------------------|
| Kleur | Grijs |
| RAL-kleur | 7011 |
| Afwerking oppervlakte | Zijdemat |
| Materiaal | Polypropyleen (PP) |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 75 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Diepte | 40 mm |

Toebehoren

| | |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Slagvastheid IK | IK08 |

Geschikt voor

Hager cubyko
cubyko

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |