



WNC023

ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό μπουτόν πίεσης

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

Πίσω εσωτερική πλευρά Ματ

Διαστάσεις

Ύψος 75 mm

Πλάτος 75 mm

Βάθος 64 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κατάλληλο για

cubbyco

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι