



WNC040

ΣΥΒΥΚΟ Α/Ρ ΔΙΠΛΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης πλήρης μηχανισμός με πλακίδιο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Διαστάσεις

Διαστάσεις 75 x 75 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι