



WNC100

cubyko Prise 2P+T saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat Satiné

Matériau Polycarbonate (PC)
Polypropylène (PP)

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Nombre d'unités 1

Installation, montage

Montage sur En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

Connectivité

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Broche de contact de protection

Avec couvercle à charnière Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK08

Classe de protection (IP) IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Protection Sans protection

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui