



WNC100

**cubyko Prise 2P+T saillie gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat Satiné

Matériau Polycarbonate (PC)  
Polypropylène (PP)

**Dimensions**

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Nombre d'unités 1

**Installation, montage**

Montage sur En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Broche de contact de protection

Avec couvercle à charnière Oui

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Couvercle, porte**

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK08

Classe de protection (IP) IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Protection Sans protection

**Adapté à**

cubyko

---

**Durabilité**

---

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

---