



WNC032

Arrêt d'urgence à clé Cubyko saillie Gris

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Matériau	Polypropylène (PP)

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme complet avec plaque
--	-------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	75 x 75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui