



WNC032

cubyko s - Interrup.emerg. c/chave, cinz

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Material	Polipropileno (PP)

Identificação

Sistema de montagem	Instalação completa com estrutura
---------------------	-----------------------------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	75 x 75 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Resistência ao impactos IK	IK08
----------------------------	------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Chave
--------------------------	-------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Textos

Illuminação	Sem iluminação (não é possível iluminar)
-------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----