



TJAS671

Domovea basic

Technische karakteristieken

Uitrusting

Webserver	Ja
-----------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	195 - 254 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	AC

Connectiviteit

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
---	------------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Uitrusting

Aantal kanalen	1
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	106 mm
Afmetingen	90 x 106 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Aansluiting

Type connector/stekker bussysteem	Busaansluitklem
Type connector/stekker	Quickconnect

Teksten

Versleuteling	Beheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen
Aansluitingen	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen