



TJAS671

Domovea basic

Características técnicas

Equipo

Servidor web	Sí
--------------	----

Tensión

Tensión de servicio	195 - 254 V
Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios	Interfaz múltiple
---	-------------------

Configuración

Modo de configuración posible	ETS easy
-------------------------------	-------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Equipo

Número de canales	1
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Dimensiones

Anchura	106 mm
Dimensiones	90 x 106 mm
Profundidad	65 mm
Número de unidades de ancho	6

Conexión

Tipo de conector/enchufe sistema de bus	Borne de conexión de bus
---	--------------------------

Texto

Codificación	Gestión de 4 perfiles de usuario configurables
Conectores enchufable/terminales	Con 2 tomas USB tipo A
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----