



TJAS671

Domovea basic

Características técnicas

Equipo

Servidor web Sí

Tensión

Tensión de empleo 195 - 254 V

Tensión de servicio del BUS 21 - 32 V

Tipo de alimentación de tensión CA

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios Interfaz múltiple

Configuración

Modo de configuración posible ETS
easy

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Equipo

Número de canales 1

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Dimensiones

Anchura 106 mm

Dimensiones 90 x 106 mm

Profundidad 65 mm

Número de unidades en ancho 6

Conexión

Tipo de conector/toma para sistema de bus Borne de conexión de bus

Tipo de conector/toma de corriente Quickconnect

Texto

Codificación Gestión de 4 perfiles de usuario configurables

Jacks de conexión Con 2 tomas USB tipo A

Tipo de conexión Con bornes de conexión QuickConnect

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí