



TJAS671

Modulo server domovea basic KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Web server	Si
------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	195 - 254 V
----------------------	-------------

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Tipo di tensione di alimentazione	AC
-----------------------------------	----

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia multipla
--	----------------------

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	----------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Equipaggiamento

Numero di canali	1
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Serie

Larghezza	106 mm
Serie	90 x 106 mm
Profondità	65 mm
Numero di unità in larghezza	6

Connessione

Tipo di collegamento sistema bus	Morsetto a vite
Tipo di connettore	QuickConnect

Testo

Codifica	Gestione di 4 profili utente configurabili
Connettori a jack	Con 2 prese USB tipo A
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----