



TJAS671

### domovea basic

#### Características técnicas

##### Equipamento

Servidor web	Sim
--------------	-----

##### Tensão

Tensão de funcionamento	195 - 254 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)

##### Conectividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia	Interface múltipla
-----------------------------------------------------	--------------------

##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	----------

##### índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

##### Equipamento

Número de canais	1
------------------	---

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

##### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

##### Dimensões

Largura	106 mm
Dimensões	90 x 106 mm
Profundidade	65 mm
Número de unidades de largura	6

##### Ligações

Tipo de conector	Bornes com parafusos
------------------	----------------------

##### Textos

Codificação	Gestão de 4 perfis de utilizador configuráveis
Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect