Produktový list
TJAS671

TJAS671

Technické vlastnosti

Vybavení	
Webový server	Ano
Napětí	
Provozní napětí	195 - 254 V
Provozní napětí nad sběrnicí	21 - 32 V
Typ napájecího napětí	AC
Konektivita	
Typ sběrnicového systému rozhraní/mediální brány	Více rozhraní
Nastavení	
Podporovaný režim nastavení	ETS easy
Bezpečnost	
Stupeň krytí IP	IP20
Vybavení	
Počet kanálů	1
Podmínky použití	
Provozní teplota	-5 - 45 °C
Ovládací prvky a indikátory	
S kontrolkou LED	Ano
Rozměry	
Šířka	106 mm
Rozměry	90 x 106 mm
Hloubka	65 mm
Počet jednotek šířky	6
Připojení	
Typ konektoru/zástrčky, systém sběrnice	Sběrnicová připojovací svorka
Typ konektoru/zástrčky	quickconnect
Texty	
Kódování	Správa 4 konfigurovatelných uživatelských profilů
Konektory jack	Se 2 zdířkami USB, typ A
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect
Udržitelnost	
V souladu se směrnicí RoHS	Ano