



TJAS671

## DOMOVEA BASIC ME MATTER

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εξοπλισμός

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Διακομιστής Web | Nai |
|-----------------|-----|

#### Τάση

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Τάση λειτουργίας          | 195 - 254 V |
| Τάση λειτουργίας μέσω bus | 21 - 32 V   |
| Τύπος τροφοδοσίας τάσης   | AC          |

#### Συνδεσιμότητα

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσων | Πολλαπλή διεπαφή |
|---------------------------------------------|------------------|

#### Ρυθμίσεις

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης | ETS<br>easy |
|---------------------------------------|-------------|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Εξοπλισμός

|                  |   |
|------------------|---|
| Αριθμός καναλιών | 1 |
|------------------|---|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

|                |     |
|----------------|-----|
| Με ένδειξη LED | Nai |
|----------------|-----|

#### Διαστάσεις

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Πλάτος                  | 106 mm      |
| Διαστάσεις              | 90 x 106 mm |
| Βάθος                   | 65 mm       |
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 6           |

#### Σύνδεση

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα bus | Τερματικό σύνδεσης bus |
| Τύπος σύνδεσης                      | quickconnect           |

#### Κείμενο

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Κωδικοποίηση   | Διαχείριση 4 διαμορφώσιμων προφίλ χρηστών |
| Βύσματα, θύρες | Με 2 θύρες USB τύπου A                    |
| Είδος σύνδεσης | Με plug-inaκροδέκτες quickconnect         |

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Nai |
|-----------------|-----|