



TJAS671

## DOMONEA BASIC ME MATTER

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εξοπλισμός

Διακομιστής Web Ναι

#### Τάση

Τάση λειτουργίας 195 - 254 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

#### Συνδεσιμότητα

Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσων Πολλαπλή διεπαφή

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS  
easy

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 1

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

#### Διαστάσεις

Πλάτος 106 mm

Διαστάσεις 90 x 106 mm

Βάθος 65 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 6

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα bus Τερματικό σύνδεσης bus

Τύπος σύνδεσης quickconnect

#### Κείμενο

Κωδικοποίηση Διαχείριση 4 διαμορφώσιμων προφίλ χρηστών

Βύσματα, θύρες Με 2 θύρες USB τύπου A

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι