



TJAS671

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	195 - 254 V
Робоча напруга шини	21 - 32 V

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Обладнання

Кількість каналів	1
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Розміри

Ширина	106 mm
Розміри	90 x 106 mm
Глибина	65 mm
Кількість модулів за шириною	6