



TJAS471

**Domovea plus**

**Technische karakteristieken**

**Uitrusting**

|           |    |
|-----------|----|
| Webserver | Ja |
|-----------|----|

**Spanning**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning    | 195 - 254 V |
| Netspanning via bus | 21 - 32 V   |
| Type voeding        | AC          |

**Connectiviteit**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Type interface bussysteem/media gateway | Meervoudige interfaces |
|---|------------------------|

**Instellingen**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ondersteunde instelmodus | easy<br>ETS |
|--------------------------|-------------|

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

**Uitrusting**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal kanalen | 1 |
|----------------|---|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

**Bediening en signalisatie**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Met led-indicatie | Ja |
|-------------------|----|

**Afmetingen**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Breedte                 | 106 mm      |
| Afmetingen              | 90 x 106 mm |
| Diepte                  | 65 mm       |
| Aantal breedte-eenheden | 6           |

**Aansluiting**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Type connector/stekker bussysteem | Busaansluitklem |
| Type connector/stekker            | Quickconnect    |

**Teksten**

|               |  |
|---------------|--|
| Versleuteling | Beheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen |
| Aansluitingen | Met 2 USB-aansluitingen type A                   |
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen                    |

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|