



TJAS471

### domovea plus

#### Caractéristiques techniques

##### Equipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

##### Tension

Tension de service	195 - 254 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Connectivité

Type d'interface système de bus/passerelle média	Interfaces multiples
--	----------------------

##### Réglages

Modes de configuration supportés	easy ETS
----------------------------------	-------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Equipement

Nombre de canaux	1
------------------	---

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

##### Dimensions

Largeur	106 mm
Dimensions	90 x 106 mm
Profondeur	65 mm
Nombre d'unités de largeur	6

##### Raccordement

Type de connexion/prise au Bus système	Borne de raccordement au Bus
Type de connexion / prise	QuickConnect

##### Textes

Codage	Gestion de 4 profils utilisateurs configurables
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect