



TJAS471

domovea plus

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web Oui

Tension

Tension de service 195 - 254 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation AC

Connectivité

Type d'interface système de bus/passerelle média Interfaces multiples

Réglages

Modes de configuration supportés easy
ETS

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Equipement

Nombre de canaux 1

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Dimensions

Largeur 106 mm

Dimensions 90 x 106 mm

Profondeur 65 mm

Nombre d'unités de largeur 6

Raccordement

Type de connexion/prise au Bus système Borne de raccordement au Bus

Type de connexion / prise QuickConnect

Textes

Codage Gestion de 4 profils utilisateurs configurables

Connecteurs / Douilles Avec 2 prises USB type A

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui