



TJAS471

domovea plus

Características técnicas

Equipo

Servidor web

Sí

Tensión

Tensión de servicio

195 - 254 V

Tensión de servicio del BUS

21 - 32 V

Tipo de alimentación de tensión

CA

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios

Interfaz múltiple

Configuración

Modo de configuración posible

easy
ETS

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Equipo

Número de canales

1

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - 45 °C

Controles e indicadores

Con indicador LED

Sí

Dimensiones

Anchura

106 mm

Dimensiones

90 x 106 mm

Profundidad

65 mm

Número de unidades de ancho

6

Conexión

Tipo de conector/enchufe sistema de bus

Borne de conexión de bus

Texto

Codificación

Gestión de 4 perfiles de usuario configurables

Conectores enchufable/terminales

Con 2 tomas USB tipo A

Tipo de conexión

Con bornes de conexión QuickConnect

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí