



TJAS471

**Modulo server domovea plus KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M**

**Caratteristiche tecniche**

**Equipaggiamento**

Web server	Si
------------	----

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	195 - 254 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

**Connettività**

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia multipla
--	----------------------

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	easy ETS
---------------------------------------	-------------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Equipaggiamento**

Numero di canali	1
------------------	---

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

**Serie**

Larghezza	106 mm
Serie	90 x 106 mm
Profondità	65 mm
Numero di unità in larghezza	6

**Connessione**

Tipo di collegamento sistema bus	Morsetto a vite
Tipo di connettore	QuickConnect

**Testo**

Codifica	Gestione di 4 profili utente configurabili
Connettori a jack	Con 2 prese USB tipo A
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----