



TJAS471

KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea plus z konfigur. KNX easy, IoT oraz Matter

Właściwości techniczne

Sprzęt

Serwer sieci W	Tak
----------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia pracy	195 - 254 V
Typ napięcia zasilania	AC

Łączność

Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów	Interfejsy wielofunkcyjne
--	---------------------------

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	easy ETS
--------------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Sprzęt

Liczba kanałów	1
----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Wymiary

Szerokość	106 mm
Wymiary	90 x 106 mm
Głębokość	65 mm
Liczba jednostek szerokości	6

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku magistrali	Złącze wtykowe przyłączeniowe
Typ złącza/wtyku	quickconnect

Dodatkowe informacje

Szyfrowanie	Zarządzanie 4 konfigurowalnymi profilami użytkowników
Złącza	Z 2 gniazdami USB typu A
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----