



TJAS471

Domovea plus

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Ja
-----------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	195 - 254 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	AC

Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
---	------------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	easy ETS
--------------------------	-------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	106 mm
Afmetingen	90 x 106 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Aansluiting

Type connector/steker bussysteem	Busaansluitklem
Type connector/steker	Quickconnect

Teksten

Versleuteling	Beheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen
Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen