



TJAS471

domovea plus

Características técnicas

Equipamento

Servidor web Sim

Tensão

Tensão de funcionamento 195 - 254 V

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

Conetividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia Interface múltipla

Modo de configuração

Modo de configuração suportado easy
ETS

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Equipamento

Número de canais 1

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

Dimensões

Largura 106 mm

Dimensões 90 x 106 mm

Profundidade 65 mm

Número de unidades de largura 6

Conexão

Tipo de conetor Bornes com parafusos

Tipo de conector/ficha QuickConnect

Texto

Codificação Gestão de 4 perfis de utilizador configuráveis

Conectores e terminais Com 2 tomadas USB tipo A

Tipo de ligação Com terminais de encaixe QuickConnect

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim