



TJAS471

domovea plus server za vizualizaciju

Tehničke karakteristike

Oprema

Web server	Da
------------	----

Napon

Radni napon	195 - 254 V
Radni napon preko busa	21 - 32 V
Vrsta napajanja	AC

Povezivost

Vrsta sučelja bus sistema/media gateway	Više sučelja/interfejsa
---	-------------------------

Postavke

Podržani način konfiguracije	easy ETS
------------------------------	-------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Oprema

Broj kanala	1
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom	Da
-------------------	----

Dimenzije

Širina	106 mm
Dimenzije	90 x 106 mm
Dubina	65 mm
Broj jedinica širine	6

Veza

Vrsta priključka/utikača Bus sistem	Bus klema
Vrsta priključka/utikača	quickconnect

Tekst

Kodiranje	Upravljanje sa 4 korisnička profila koja se mogu konfigurirati
Konektori / džekovi	Sa 2 USB utičnice tipa A
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----