



TJAS471

domovea plus server za vizualizaciju

Tehničke karakteristike

Oprema

Web server Da

Napon

Radni napon 195 - 254 V

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Vrsta napajanja AC

Povezivost

Vrsta sučelja bus sistema/media gateway Više sučelja/interfejsa

Postavke

Podržani način konfiguracije easy
ETS

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Oprema

Broj kanala 1

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Dimenzije

Širina 106 mm

Dimenzije 90 x 106 mm

Dubina 65 mm

Broj jedinica širine 6

Veza

Vrsta priključka/utikača Bus sistem Bus klema

Vrsta priključka/utikača quickconnect

Tekst

Kodiranje Upravljanje sa 4 korisnička profila koja se mogu konfigurirati

Konektori / džekovi Sa 2 USB utičnice tipa A

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da