



TJAS471

## Technické vlastnosti

### Vybavení

Webový server Ano

### Napětí

Provozní napětí 195 - 254 V

Provozní napětí nad sběrnici 21 - 32 V

Typ napájecího napětí AC

### Konektivita

Typ sběrnicevého systému rozhraní/mediální brány Více rozhraní

### Nastavení

Podporovaný režim nastavení easy  
ETS

### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

### Vybavení

Počet kanálů 1

### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

### Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

### Rozměry

Šířka 106 mm

Rozměry 90 x 106 mm

Hloubka 65 mm

Počet jednotek šířky 6

### Připojení

Typ konektoru/zástrčky, systém sběrnice Sběrnicevá připojovací svorka

Typ konektoru/zástrčky quickconnect

### Texty

Kódování Správa 4 konfigurovatelných uživatelských profilů

Konektory jack Se 2 zdičkami USB, typ A

Typ připojení Se zásuvnými svorkami QuickConnect

### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano