



TJAS471

DOMOVEA PLUS ME MATTER

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Διακομιστής Web	Ναι
-----------------	-----

Τάση

Τάση λειτουργίας	195 - 254 V
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC

Συνδεσιμότητα

Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσων	Πολλαπλή διεπαφή
---	------------------

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	easy ETS
---------------------------------------	-------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	1
------------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED	Ναι
----------------	-----

Διαστάσεις

Πλάτος	106 mm
Διαστάσεις	90 x 106 mm
Βάθος	65 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	6

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα bus	Τερματικό σύνδεσης bus
Τύπος σύνδεσης	quickconnect

Κείμενο

Κωδικοποίηση	Διαχείριση 4 διαμορφώσιμων προφίλ χρηστών
Βύσματα, θύρες	Με 2 θύρες USB τύπου A
Είδος σύνδεσης	Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----