



TJAS471

DOMONEA PLUS ME MATTER

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Διακομιστής Web Ναι

Τάση

Τάση λειτουργίας 195 - 254 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

Συνδεσιμότητα

Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσων Πολλαπλή διεπαφή

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης easy
ETS

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 1

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Διαστάσεις

Πλάτος 106 mm

Διαστάσεις 90 x 106 mm

Βάθος 65 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 6

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα bus Τερματικό σύνδεσης bus

Τύπος σύνδεσης quickconnect

Κείμενο

Κωδικοποίηση Διαχείριση 4 διαμορφώσιμων προφίλ χρηστών

Βύσματα, θύρες Με 2 θύρες USB τύπου A

Είδος σύνδεσης Με plug-ηλεκτροδέκτες quickconnect

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι