



TYBS692F



Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Connectivité

Avec système de bus EIB/KNX	Oui
Avec système bus radio-KNX	Non

Dimensions

Dimensions	44 x 43 mm
Hauteur	44 mm
Largeur	43 mm
Profondeur	22 mm
Profondeur de montage	40 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
-------------------------	-----

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Non

Courant électrique

Courant absorbé par bus (repos)	5 mA
---------------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance de sortie	500 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	500 W

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus
Tension de service par bus	21 - 32 V

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²

Textes

Fonction	Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, store, transmetteur de valeur, scène, priorité, minuterie, sous-plaque Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles Avec fonction protection solaire
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----