



TYBS692F



Actuador bin 2 canais 6A+2E encastrado KNX-S

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conectividade

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

Dimensões

Dimensões	44 x 43 mm
Altura	44 mm
Largura	43 mm
Profundidade	22 mm
Profundidade da montagem	40 mm

Intensidade de corrente

Corrente nominal	6 A
------------------	-----

Materiais

Cor	Cinza-claro
-----	-------------

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

Intensidade de corrente

Corrente absorvida bus (repouso)	5 mA
----------------------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência de saída	500 W
Lâmpadas incandescentes e de halógeno 230V	500 W

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm ²

Textos

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Funções de entrada binária: Comutação, regulação da intensidade da luz, estore, codificador, cenário, prioridade, operação temporizada, placa inferior Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim