



TYBS692F



## Aktor 2x6A 230V AC, sa 2 dodatna binarna ulaza, P/Ž, SECURE

### Tehničke karakteristike

#### Postavke

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Podržani način konfiguracije | ETS<br>easy |
|------------------------------|-------------|

#### Povezivost

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Sa bus sistemom KNX       | Da |
| Sa bus sistemom KNX radio | Ne |

#### Dimenzije

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Dimenzije       | 44 x 43 mm |
| Visina          | 44 mm      |
| Širina          | 43 mm      |
| Dubina          | 22 mm      |
| Ugrađena dubina | 40 mm      |

#### Električna struja

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Maks. struja uklapanja/isklapanja | 6 A |
| Nazivna struja I <sub>n</sub>     | 6 A |

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Arhitektura

|            |            |
|------------|------------|
| Bus sistem | KNX Secure |
|------------|------------|

#### Materijali

|      |               |
|------|---------------|
| Boja | Svijetlo siva |
|------|---------------|

#### Oprema

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna | Ne |
| Sa mogućnošću ručnog isklopa                   | Da |

#### Električna struja

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Potrošnja bus struje tokom praznog hoda | 5 mA |
|-----------------------------------------|------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Snaga

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Izlazna snaga                                      | 500 W       |
| Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V | 500 W       |
| Žarulja sa žarnom niti                             | 500 - 500 W |

#### Napon

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Nazivni radni napon U <sub>e</sub> | 230 - 230 V        |
| Napon napajanja sistema            | 30 V DC preko busa |
| Radni napon preko busa             | 21 - 32 V          |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 45 °C |
|-------------------|------------|

#### Veza

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Presjek krutog provodnika   | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Presjek fleksibilnog vodiča | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

---

**Tekst**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija   | Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm<br>Funkcije binarnog ulaza: ON/OFF, dimanje, žaluzine, prijenosnik vrijednosti, scena, prioritet,<br>tajmerska operacija, podpločica<br>Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela<br>Sa funkcijom sjene |
| Vrsta veze | Sa vijčanim stezaljkama                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|