



TYBS692F



**ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6A + 2 ΕΙΣΟΔΩΝ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

**Συνδεσιμότητα**

Με σύστημα bus KNX	Ναι
Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι

**Διαστάσεις**

Διαστάσεις	44 x 43 mm
Ύψος	44 mm
Πλάτος	43 mm
Βάθος	22 mm
Ενσωματωμένο βάθος	40 mm

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	6 A
------------------	-----

**Υλικά**

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
-------	--------------

**Εξοπλισμός**

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας	5 mA
--	------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Ισχύς**

Ισχύς εξόδου	500 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	500 W

**Τάση**

Ονομαστική τάση λειτουργίας U <sub>e</sub>	230 - 230 V
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30 V DC μέσω bus
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Σύνδεση**

Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Κείμενο**

Λειτουργία	Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό Λειτουργίες δυαδικής επαφής: Εναλλαγή, ρύθμιση φωτισμού, περσίδες, πομπός τιμών, σενάρια, προτεραιότητα, λειτουργία χρονοδιακόπτη, πλακίδιο Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων Με λειτουργία ηλιοπροστασίας
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS

Ναι