



TYBS601B



Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Connectiviteit

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Afmetingen

Afmetingen	44 x 43 mm
Hoogte	44 mm
Breedte	43 mm
Diepte	22 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus	5 mA
--------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Vermogen gloeilamp 230 V	600 - 600 W
Uitgangsvermogen	500 W
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	600 W

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemsparing	30 V DC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm ²
Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm ²

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----