



TYBS601B



Actuador binário 1x10A encastrar KNX Secure

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conetividade

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

Dimensões

Dimensões	44 x 43 mm
Altura	44 mm
Largura	43 mm
Profundidade	22 mm
Profundidade da montagem	40 mm

Corrente elétrica

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Materiais

Cor	Cinzeno-claro
-----	---------------

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

Corrente elétrica

Corrente absorvida bus (repouso)	5 mA
----------------------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência da lâmpada incandescente 230 V	600 - 600 W
Potência de saída	500 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	600 W

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm ²

Texto

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----