



TYBS602F



Schakel-/jaloezie-actor, inbouw, 2/1-voudig, KNX Secure, 6 A

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Connectiviteit

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Afmetingen

Afmetingen	44 x 43 mm
Hoogte	44 mm
Breedte	43 mm
Diepte	22 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Elektrische Stroom

Nominale stroom	6 A
-----------------	-----

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus	5 mA
--------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Uitgangsvermogen	500 W
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	500 W

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemsparing	30 V DC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm ²
Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm ²

Teksten

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----