



TYBS602F



**Modulo KNX Secure 2 OUT 6A 230V AC1 incasso**

**Caratteristiche tecniche**

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

**Connettività**

Con sistema bus KNX	Si
Con sistema bus radio KNX	No

**Serie**

Serie	44 x 43 mm
Altezza	44 mm
Larghezza	43 mm
Profondità	22 mm
Profondità di installazione	40 mm

**Corrente**

Corrente nominale	6 A
-------------------	-----

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

**Equipaggiamento**

Con interruttore per commutazione manuale	Si
Radiofrequenza bidirezionale	No

**Corrente**

Consumo di corrente del bus durante l'inattività	5 mA
--	------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Potenza**

Potenza d'uscita	500 W
Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	500 W

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Connesione**

Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Testo**

Funzione	Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle Con funzione parasole
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----