



TYBS602F



Aktor 2x6 A 230V AC, P/Ž, SECURE

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Povezivost

Sa bus sistemom KNX	Da
Sa bus sistemom KNX radio	Ne

Dimenzije

Dimenzije	44 x 43 mm
Visina	44 mm
Širina	43 mm
Dubina	22 mm
Ugrađena dubina	40 mm

Električna struja

Maks. struja uklapanja/isklapanja	6 A
Nazivna struja I _n	6 A

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Arhitektura

Bus sistem	KNX Secure
------------	------------

Materijali

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Ne
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da

Električna struja

Potrošnja bus struje tokom praznog hoda	5 mA
---	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Izlazna snaga	500 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	500 W
Žarulja sa žarnom niti	500 - 500 W

Napon

Nazivni radni napon U _e	230 - 230 V
Napon napajanja sistema	30 V DC preko busa
Radni napon preko busa	21 - 32 V

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Veza

Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm ²
Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm ²

Tekst

Funkcija	Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela Sa funkcijom sjene
----------	--

Tekst

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
------------	-------------------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----
