




TYAS664D



IP20



KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig

Technische karakteristieken

Uitrusting

Webserver	Nee
-----------	-----

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 240 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	AC

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Uitrusting

Aantal kanalen	4
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Uitrusting

Max. aantal toestellen per kanaal	24
-----------------------------------	----

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	44 mm
Afmetingen	22.5 x 44 mm
Diepte	43 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Aansluiting

Type connector/stekker	DRA (DIN-rail adapter)
------------------------	------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----