



TYAS664D



KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig

Technische karakteristieken

Uitrusting

Webserver Nee

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 240 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Type voeding AC

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Uitrusting

Aantal kanalen 4

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Uitrusting

Max. aantal toestellen per kanaal 24

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Afmetingen

Breedte 44 mm

Afmetingen 22.5 x 44 mm

Diepte 43 mm

Aantal breedte-eenheden 6

Aansluiting

Type connector/stekker DRA (DIN-rail adapter)

Duurzaamheid

RoHS conform Ja